



FL263B

Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x400x200mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	54
-------------------	----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	200 mm
Profondeur interne	200 mm
Hauteur produit installé	500 mm
Largeur produit installé	400 mm
Largeur dans les unités de division	18
Epaisseur du matériau des parois latérales	3 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	Oui
Nombre de serrure de la porte	2
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	3
----------------	---

Nombre de clés	2
Nombre de rails	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui