



FL279B

Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 800x600x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 140

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 28

Épaisseur du matériau des parois latérales 3 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Équipement

Nombre rangées 5

| | |
|--|---|
| Nombre de clés | 2 |
| Nombre de rails | 5 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |

Standards

| | |
|---------------------------|-------------|
| Homologations | BS EN 62208 |
| Directive européenne WEEE | concerné |

Sécurité

| | |
|------------------------------|-----------|
| Indice de protection IP | IP66 |
| Classe de protection | classe II |
| Conformité REACH | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |