



FL301B

**Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 850x600x300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 23

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 850 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 23

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière polyester renforcé de fibres de verre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Oui

**Configuration**

Type d'armoire Armoire murale

**Équipement**

Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
<b>Standards</b>	
Directive européenne WEEE	concerné
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-