



FL330B

**Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 600x1100x300mm**

## Caractéristiques techniques

### Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

### Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

### Modèle

Nombre de modules 138

### Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

### Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

### Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 600 mm

Largeur produit installé 1100 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

### Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

### Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière matière plastique

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

### Equipement

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Nombre rangées                                    | 3            |
| Nombre de travée de large                         | 2            |
| Nombre de clés                                    | 1            |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride          | 0            |
| Extension possible                                | Oui          |
| <b>Standards</b>                                  |              |
| Directive européenne WEEE                         | non concerné |
| <b>Sécurité</b>                                   |              |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10         |
| Classe de protection                              | classe II    |
| Conformité REACH                                  | Non          |
| Préservation de la fonction                       | -            |