



FL352B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1450mm l 850mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 111

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 300 mm

Profondeur produit installé 300 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1450 mm

Largeur produit installé 850 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à barillet

Cadenassable Oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Equipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Classe de protection	classe II
Conforme REACH	Non
Préservation de la fonction	-