



FL387B

Porte, orion plus, opaque, pour coffret polyester, 1050x750mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	750 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Triangulaire 8 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------