



FL407B

**Porte, orion plus, vitrée, 1050x750mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	750 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Triangulaire 8 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Matières**

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique

**Équipement**

Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------