FL531B

Armoire,orion plus,sur pieds,single polyester,900x1100x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non

Modèle

Nombre de modules	230

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	900 mm
Largeur produit installé	1100 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale

Equipement

Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe II
Conforme REACH	Non
Préservation de la fonction	-

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification