



FL547A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 500x300mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Fixation par vis
------------------	------------------

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	450 mm
Largeur produit installé	250 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Type de portes pour les armoires électriques	porte intérieure

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	aspect zingué
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	non traitée

Équipement

Nombre de clés	2
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I