



FL601E

Porte, orion plus, interne, métallique, 450x250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	750 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Type de portes pour les armoires électriques	porte intérieure
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	métal

Équipement

Nombre de clés	2
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I