



FL649A

**Porte, orion plus, interieur, polyester 800x600mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Fixation par vis

**Dimensions**

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	750 mm
Largeur produit installé	550 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

**Matières**

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	polyester renforcé de fibres de verre
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée

**Equipement**

Nombre de clés 2

**Standards**

Homologations	CE
Directive européenne WEEE	non concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui