



FM107

Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1710 x l 450 x p 260mm

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 100

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 260 mm

Profondeur produit installé 260 mm

Profondeur interne 260 mm

Hauteur produit installé 1710 mm

Largeur produit installé 450 mm

Largeur dans les unités de division 10

Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées 11

Nombre de travée de large 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

Standards

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Préservation de la fonction	-
