



FM119

Armoire,quadro 5, en acier,2010x400x400mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 120

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 400 mm

Hauteur produit installé 2010 mm

Largeur produit installé 400 mm

Largeur dans les unités de division 36

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Pas de fermeture

Cadenassable Non

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière métal

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées	13
Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-