



FM200

Coffret quadro5 h 510mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules 72

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 260 mm

Profondeur produit installé 260 mm

Profondeur interne 260 mm

Hauteur produit installé 510 mm

Largeur produit installé 700 mm

Largeur dans les unités de division 24

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte par clé

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 2

Equipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 2

Accessoirable Oui

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

