



FM204

Coffret quadro5 h 1100mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| couverture avec décharge de pression | Non |
|--------------------------------------|-----|

Modèle

| | |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 168 |
|-------------------|-----|

Compatibilité

| | |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Profondeur de montage | 260 mm |
| Profondeur produit installé | 260 mm |
| Profondeur interne | 260 mm |
| Hauteur produit installé | 1110 mm |
| Largeur produit installé | 700 mm |
| Largeur dans les unités de division | 24 |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 2 mm |
| Type de couvercle | fermé (plein) |
| Battant de porte | unique |
| type de couvercle | porte |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matières

| | |
|-------------|----------------------|
| Couleur | blanc paloma |
| Couleur | blanc |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | acier |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre rangées | 7 |
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

Extension possible

Oui

Standards

Directive européenne WEEE

concerné

Sécurité

Indice de protection IP

IP55

Préservation de la fonction

-