



FM205

**Coffret quadro5 h 1260mm l 700mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation socle monté dans le sol

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 192

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 260 mm

Profondeur produit installé 260 mm

Profondeur interne 260 mm

Hauteur produit installé 1260 mm

Largeur produit installé 700 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Type de couvercle fermé (plein)

Verrouillage de la porte par clé

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Connexion**

Nombre d'entrée de câbles 2

**Equipement**

Nombre rangées	8
Nombre de travée de large	2
Accessoriale	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP55
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Résistance au choc	IK10