



FM307

Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 360

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 260 mm

Profondeur produit installé 260 mm

Profondeur interne 260 mm

Hauteur produit installé 1710 mm

Largeur produit installé 900 mm

Largeur dans les unités de division 36

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées 11

Nombre de travée de large 3

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-