



FN004E

Armoire d'angle, quadro evo 400x400x1900

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à droite

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 0

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1600 A

Dimensions

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 300 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 400 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Indice de protection avec porte IP 55

Cadenassable Non

Type de couvercle fermé (plein)

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

convient au montage au sol Oui

Éléments fournis

Avec couverture

Oui

Équipement

Nombre rangées	0
Nombre de rails	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-