



FN6020PDW

**Porte partielle, quadro evo 600x200**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position prévue pour la porte à droite

**Dimensions**

Profondeur produit installé 43 mm

Hauteur produit installé 200 mm

Largeur produit installé 700 mm

Hauteur d'encastrement 200 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte partielle

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface laqué

**Configuration**

Plage angulaire 0 / 120 °

**Équipement**

Nombre rangées 0

Nombre de clés 1

**Standards**

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

Classe de protection classe I