



FN6040PDW

Porte partielle, quadro evo 600x400

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à droite

Dimensions

Profondeur produit installé 43 mm

Hauteur produit installé 400 mm

Largeur produit installé 700 mm

Hauteur d'encastrement 400 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Nombre de serrure de la porte 2

Type de portes pour les armoires électriques porte partielle

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface laqué

Configuration

Plage angulaire 0 / 120 °

Équipement

Nombre rangées 0

Nombre de travée de large 2

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Classe de protection classe I