



FN706E

Porte interne,quadro 900x1900mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	787 mm
Hauteur produit installé	1790 mm
Largeur produit installé	800 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte intérieure
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Type de traitement de surface	laqué

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	2

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I