



FN8020MDW

Porte partielle DIN rail, quadro evo 800x200

Caractéristiques techniques

Architecture

Position prévue pour la porte à droite

Dimensions

Profondeur produit installé 40 mm

Hauteur produit installé 200 mm

Largeur produit installé 800 mm

Hauteur d'encastrement 200 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte partielle

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface laqué

Équipement

Nombre rangées 0

Sécurité

Classe de protection classe I