



FU42AN

Coffret, NewVegaD, 837x550x182mm, encastré 4 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation encastré

Modèle

Nombre de modules 96

Intensité du courant

Courant assigné nominal 160 A

Dimensions

Profondeur de montage 110 mm

Profondeur produit installé 182 mm

Profondeur interne 110 mm

Hauteur produit installé 837 mm

Hauteur de montage 837 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Largeur de montage 550 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Plastique + metal

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 4

Équipement

Nombre rangées 4

Nombre de travée de large 2

Nombre de rails	2
Accessoiable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non