



FU42GN

Coffret, NewVegaD, 837x550x182mm, encastré 96 mod., vide à compléter,sans porte

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	96
-------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	110 mm
Profondeur produit installé	182 mm
Profondeur interne	110 mm
Hauteur produit installé	837 mm
Hauteur de montage	837 mm
Largeur produit installé	600 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Largeur de montage	550 mm

Porte, couvercle

Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	sans
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	2
Nombre de rails	0
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-