



FU52AN

**Coffret, NewVegaD, 987x550x182mm, encastré 5 rangées, dont 2 à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation encastré

**Modèle**

Module avec bornes

Nombre de modules 120

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 160 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 110 mm

Profondeur produit installé 182 mm

Profondeur interne 110 mm

Hauteur produit installé 987 mm

Hauteur de montage 987 mm

Largeur produit installé 600 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Largeur de montage 550 mm

**Porte, couvercle**

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière Plastique + metal

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Connexion**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Équipement**

Nombre rangées 5

Nombre de travée de large	2
Nombre de rails	3
Accessoriabile	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non

#### **Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### **Sécurité**

Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non