



FWB31S

Coffret FWB,univers,saillie, classell, IP44, porte pleine, 500x300x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Interrupteur principal de protection Non

Modèle

Nombre de modules 36

Compatibilité

Compatible avec Multimedia Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur de montage 161 mm

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Hauteur de montage 500 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.036 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Installation, montage

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Configuration

Type d'armoire	Coffret de distribution posé
----------------	------------------------------

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	3
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II