



FWB34GS

Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 500x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 144

Compatibilité

Compatible avec Multimedia Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Hauteur de montage 500 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 48

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Connexion

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre de rails	12
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non