



FWB41S

Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 650x300x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
Interrupteur principal de protection	Non

Modèle

Nombre de modules	48
-------------------	----

Compatibilité

Compatible avec Multimedia	Non
----------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Profondeur produit installé	165 mm
Profondeur interne	156 mm
Hauteur produit installé	650 mm
Hauteur de montage	650 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.042 kg
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Connexion	
Nombre d'entrée de câbles	4
Equipement	
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	4
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non
Standards	
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II
Sécurité	
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non