



FWB51S

**Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 800x300x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

Interrupteur principal de protection Non

**Modèle**

Nombre de modules 60

**Compatibilité**

Compatible avec Multimedia Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 161 mm

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 800 mm

Hauteur de montage 800 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.042 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

**Installation, montage**

**Connexion**

---

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Configuration**

---

Type d'armoire	Coffret de distribution posé
----------------	------------------------------

**Équipement**

---

Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre de rails	5
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

**Standards**

---

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II