



FWB62GS

Coffret FWB,univers, saillie, classé II, IP44, porte transp., 950x500x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 144

Compatibilité

Compatible avec Multimedia Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 125 A

Dimensions

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 950 mm

Hauteur de montage 950 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.081 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre de rails	12
Accessoriale	Oui
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non