FWB64GS

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte transp., 950x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Fonctions

Avec guide-câble	Oui

Modèle

Module	avec bornes
Nombre de modules	288

Compatibilité

Compatible avec Multimedia	Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A

Dimensions

Profondeur produit installé	165 mm
Profondeur interne	156 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Hauteur de montage	950 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Largeur dans les unités de division	48
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	double symétrique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	blanc
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	16

Configuration

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Type d'armoire	Coffret de distribution posé

Equipement

Nombre rangées	24
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre de rails	24
Accessoriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection	classe II
Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification