



FWB72GS

**Coffret FWB,univers, saillie, classé II, IP44, porte transp., 950x550x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Modèle**

Nombre de modules 168

**Compatibilité**

Compatible avec Multimedia Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 1100 mm

Hauteur de montage 1100 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.081 kg

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Équipement**

Nombre rangées	14
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre de rails	14
Accessoriale	Oui
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

#### **Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### **Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non