



FWB74GS

**Coffret FWB,univers, saillie, classé II, IP44, porte transp., 1100x1050x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Modèle**

Nombre de modules 336

**Compatibilité**

Compatible avec Multimedia Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 125 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 165 mm

Profondeur interne 156 mm

Hauteur produit installé 1100 mm

Hauteur de montage 1100 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 48

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte double symétrique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Connexion**

**Équipement**

Nombre rangées	28
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre de rails	28
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Oui
Porte pour transmission du signal	Non

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non