



FWK3501100VERZ



Goulotte protection contre le feu I90 FWK30 50x110mm zingués

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	1500 mm
Largeur intérieur	109 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	50 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 21

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau acier, gypse
 Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5450 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0
 Nombre de cloisons clipsables 0
 Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11
 classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11
 Classe de résistance au feu I 90