



FWK9500600VERZ



## Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

### Caractéristiques techniques

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	750 mm
Largeur intérieur	54 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 11

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Groupe de matériau acier, gypse  
 Type de traitement de surface zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 2646 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0

#### Standards

Organisme de contrôle Dortmund - Stuttgart

#### Sécurité

certificationnormfireproductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireproductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30 - E 60