



FWK9501100VERZ



Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	750 mm
Largeur intérieur	104 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	50 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 21

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau acier, gypse
 Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5096 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0
 Nombre de cloisons clipsables 0
 Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Organisme de contrôle Dortmund - Stuttgart

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12
 classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12
 Classe de résistance au feu E 30 - E 60