




G3234LAN



Plastron modulaire 2 x RJ45, 80mm, sans halogène, laqué anod. nat.

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Type appareillage (plastron) Geräte mit Zentralscheibe

Dimensions

Longueur 100 mm

Largeur de l'ouverture 52 mm

Hauteur de l'ouverture 52 mm

Diamètre de l'ouverture 0 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Montage modulaire

Équipement

Nombre de connecteur (plastron prédécoupé) 1

Température

Température ambiante -30...90 °C