



G3501LAN



Plastron double sans halogène, anod.nat.

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Modèle

Type appareillage (plastron) Kanalsteckdose 2-fach

Dimensions

Longueur 150 mm

Largeur de l'ouverture 0 mm

Hauteur de l'ouverture 0 mm

Diamètre de l'ouverture 45 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface spécial

Installation, montage

Montage modulaire

Équipement

Nombre de connecteur (plastron prédécoupé) 1

Température

Température ambiante -30...90 °C