



G4753

**Cable d'alimentation, 3 poles, 750 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Système de connexion Wago Winsta

**Connectivité**

Nombre de fils 3

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 20 A

**Dimensions**

Longueur 750 mm

**Longueur**

Longuer totale 0.75 m

**Puissance**

Charge d'incendie 2638 kJ

**Résistance**

Résistance de contact 1330  $\mu\Omega$

**Matières**

Couleur noir

Couleur de codage / insert de contact noir

Couleur de boîtier noir

Couleur de la gaine noir

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériel mélanger

**Connexion**

Section du câble de raccordement 2.5 mm<sup>2</sup>

**Câble**

Section du fil 2.5 mm<sup>2</sup>

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Diamètre du câble 13 mm

**Équipement**

Finition côté 1 jack

Codage mécanique Oui

**Standards**

---

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

**Sécurité**

---

Indice de protection IP

IP20

**Température**

---

Pièce isolante résistant à une température  
continue jusqu'à

105 °C