


G8360



## Concentrateur Wago 6x3-s

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système de connexion	Wago Winsta
Mode de fixation	serrage

#### Fonctions

Reconnectable	Non
Système de connecteur orienté système	Oui

#### Connectivité

Entrée	-
--------	---

#### Principales caractéristiques électriques

tension nominale	230 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	6
Courant assigné nominal	16 A

#### Dimensions

Hauteur produit installé	45 mm
Longueur	162 mm
Largeur produit installé	125 mm
Format	Appareillage en saillie

#### Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur des connecteurs	-
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger

#### Connexion

Section du câble de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Nombre de phases accessibles	2
Pour câblage traversant	Oui

#### Équipement

Nombre de câbles de connexion	max. 6
-------------------------------	--------

#### Sécurité

**Conditions d'utilisation**

---

Lieu d'installation

inaccessible