



GBA5005019016



Socle goul install Alu 50050 blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 54 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 54 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 15 / 25

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 2500 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C