



GBA5008519016



## Socle goulé install Alu 50085 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 56 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 85 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 14 / 20

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 4000 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...60 °C