



GBA500851ALU



Socle goul. install. Alu 50085,anodisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 56 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 85 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 14 / 20

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 4000 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------