



GBA501311ALU



## Socle goul install Alu 50131,anodisé.

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 56 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 134 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 15 / 37

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

#### Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 6500 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 2

Nombre de compartiments 2 / 4

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...90 °C