



GBD5005009016



## Goul. Installat. GBD 50050 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 54 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 54 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4 / 15

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 2500 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service -5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante -5...60 °C