



GBD5008509016



Goul. Installat. GBD 50085 blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 56 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 85 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 14 / 20

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 4500 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...60 °C