



GBD5010009010



Goulotte GBD 50x100 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Clipsage direct 45mm

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 54 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 105 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 16 / 29

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 4694 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 1 / 2

Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C