



GD104A

**Coffret cache-borne, 4 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation en saillie

**Modèle**

Nombre de modules 4

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 40 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 82 mm

Profondeur interne 82 mm

Hauteur produit installé 180 mm

Largeur produit installé 110 mm

Largeur dans les unités de division 4

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Pas de fermeture

Type de couvercle Avec découpe

Verrouillage de la porte sans

type de couvercle avec découpe

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

**Equipement**

Nombre rangées 1

Nombre de rails 1

Accessoirable Non

Borne de mise à la terre Oui

Borne à conducteur neutre Non

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	selon EN 60695-2-11: 750°C