



GD313A



Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Modèle

Nombre de modules 39

Compatibilité

Compatible avec Multimedia Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 63 A

Dimensions

Profondeur produit installé 103 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 250 mm

Largeur dans les unités de division 13

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Pas de fermeture

Indice de protection avec porte IP 40

Nombre de serrure de la porte 0

type de couvercle optionnel

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.041 kg

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Equipement

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 1

Nombre de rails 3

Borne de mise à la terre Oui

Borne à conducteur neutre Oui

Porte pour transmission du signal Oui

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques

IK05

Classe de protection

classe I