



GP418P

## Porte opaque pour coffret Gamma 18, 4 rangées 72 M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position prévue pour la porte à gauche ; à droite

#### Dimensions

Hauteur produit installé 625 mm

Largeur produit installé 355 mm

#### Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Loquet

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte butée

Couvercle/porte transparent(e) Non

#### Matières

Couleur RAL 9010

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière matière plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Équipement

Nombre de clés 1

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40